



Testina scorrevole da 1 pollice senza impugnatura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	648200
GTIN	4018754013494
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Quadri femmina a norma DIN 3120-D 25 con foro.
Testina scorrevole per trovare il punto di leva più favorevole.

Norma:

DIN 3122-A 25

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Per :

Chiavi a bussola azionate a mano.
Quadro di manovra maschio: 1 pollici
Lunghezza complessiva: 80 mm

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1 pollici
Lunghezza complessiva	80 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

