

**Chiave a tubo doppia esagonale, Apertura: 24X27mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	620120 24X27
GTIN	4045197438201
Classe articolo	62C

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo in acciaio da bonifica a parete sottile, con foro trasversale per la spina.

**Norma:**

**DIN 896 B**

**Materiale:**

Tubi d'acciaio per bonifica, al cromo.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	190 mm
Ø Foro per spina di manovra	14,5 mm
Apertura <sub>2</sub>	27 mm
Apertura <sub>1</sub>	24 mm
Norma	DIN 896 B
Materiale	acciaio da bonifica, cromato
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

**Accessori**

Spina, cilindrica Ø×Lunghezza complessiva 14X320 mm

621600 14X320

Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 245 mm

621800 245