



Chiave a bussola, piegata, Apertura: 30 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	621340 30
GTIN	4045197528292
Classe articolo	62C

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate per resistere alla massima sollecitazione con tolleranze strette delle bocche esagonali. Forma cava speciale anche per il serraggio di dadi su prigionieri sporgenti. Apertura uguale su entrambi i lati; Dim. 6 e 7 esagonali su entrambi i lati, dalla Dim. 8 con esagono sul fianco lungo e poligono sul fianco corto. Piegata a 90 – 95°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Lunghezza chiave L₁: 310 mm

Lunghezza chiave L₂: 64 mm

Ø foro F: 24 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L ₁	310 mm
Profilo di manovra lato lungo	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Apertura	30 mm
Profilo di manovra lato corto	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Lunghezza chiave L ₂	64 mm
Ø foro F	24 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Angolo	90 - 95 grado

Processo di produzione	forgiate
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
aperture uguali da entrambi i lati	sì
Tipo di prodotto	Chiave a bussola