

Koken**Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollici Surface Drive, Apertura: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	650130 10
GTIN	4991644317950
Classe articolo	63R

Descrizione**Esecuzione:**

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.

La bocca Surface Drive non danneggia i bordi delicati, perché fa presa sui lati delle viti. Le bussole bloccate non danneggiano affatto le viti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Descrizione tecnica

Apertura	10 mm
Ø Lato uscita	15,8 mm
Lunghezza	32 mm
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Per impiego su macchine	sì
Tipo di prodotto	Bussola

Accessori

Spina di acciaio per bussole da 3/8 pollici Ø×Lunghezza 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Anello di gomma per bussole da 3/8 pollici Ø 18 mm	650800 18
Estrattore per molla	650785
Set di spine a molla per inserti da 3/8 pollice, incluso estrattore, 10 pezzi Modello 1	650790 1