

**HOLEX****Bussola IMPACT con attacco esagonale da 1/4 pollice con magneti, Apertura: 10mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 650050 10     |
| GTIN            | 4045197214577 |
| Classe articolo | 62D           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma robusta appositamente progettata per l'uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale e scanalatura anulare per il fissaggio. Quadro interno secondo DIN 3121. Con profilo che non danneggia viti e dadi simile a quello **AS-Drive**.

**Norma:****DIN 3129****Materiale:**

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

**Descrizione tecnica**

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Apertura                  | 10 mm                                |
| Lunghezza                 | 28 mm                                |
| Ø Lato uscita             | 15,3 mm                              |
| Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici                          |
| Profilo di manovra        | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
| Per impiego su macchine   | sì                                   |
| Tipo di prodotto          | Bussola                              |

