



## Prolunga con bloccaggio, Modello: 3/75



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	650007 3/75
GTIN	4045197608727
Classe articolo	62D

### Descrizione

**Esecuzione:**

Con sfera di tenuta e funzione di sblocco – fissaggio sicuro degli inserti.

**Uso:**

Pezzo intermedio per l'alloggiamento delle bussole con attacco quadro femmina di avvitatori elettrici con attacco quadro maschio.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Lunghezza complessiva: 75 mm

Quadro di manovra esterno: 3/8 pollici

Quadro interno lato macchina: E 6,3 (1/4 pollice)

### Descrizione tecnica

Quadro interno lato macchina	E 6,3 (1/4 pollice)
Quadro di manovra esterno	3/8 pollici
Lunghezza complessiva	75 mm
Profilo di azionamento	Innesto esagonale

Norma	DIN 7428
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
per impiego su macchine	sì