



Bussola IMPACT con attacco esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga, con magneti a molla, Apertura: 8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	650052 8
GTIN	4045197214607
Classe articolo	62D

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta appositamente progettata per l'uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale e scanalatura anulare per il fissaggio. Quadro interno secondo DIN 3121. Con profilo che non danneggia viti e dadi simile a quello **AS-Drive**.

Vantaggi:

Un magnete a molla blocca la vite, assicurando al contempo una perfetta presa della testa della vite. Una vite o un dado svitati possono essere rimossi con facilità grazie alla molla.

Norma:

DIN 3129

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Descrizione tecnica

Lunghezza	50 mm
Ø Lato uscita	12,5 mm
Apertura	8 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine	sì
Tipo di prodotto	Bussola

