



## Bussola IMPACT con attacco esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga, con magneti a molla, Apertura: 13mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	650052 13
GTIN	4045197214621
Classe articolo	62D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forma robusta appositamente progettata per l'uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale e scanalatura anulare per il fissaggio. Quadro interno secondo DIN 3121. Con profilo che non danneggia viti e dadi simile a quello **AS-Drive**.

#### Vantaggi:

Un magnete a molla blocca la vite, assicurando al contempo una perfetta presa della testa della vite. Una vite o un dado svitati possono essere rimossi con facilità grazie alla molla.

#### Norma:

**DIN 3129**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

### Descrizione tecnica

Lunghezza	50 mm
Ø Lato uscita	18,8 mm
Apertura	13 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine	sì
Tipo di prodotto	Bussola

