



Chiave a bussola con doppio snodo, Apertura: 17X19mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	621400 17X19
GTIN	4018754025770
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; aperture a tolleranze ridotte; poligonali. Una molla di compressione incorporata blocca le teste nella posizione desiderata.

Corpo profilato robusto a doppia T; teste profonde e a parete sottile con profilo AS-drive. Teste snodate (orientabili a 220°).

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	250 mm
Ø Testa D ₁	23,7 mm
Ø Testa D ₂	26,3 mm
Apertura ₁	17 mm
Apertura ₂	19 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Tipo di prodotto	Chiave a bussola