

**Mola abrasiva a tazza diamantata D×T×H (mm), 75×20×20, Modello: D64****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	597610 D64
GTIN	9003177213199
Classe articolo	53Y

Descrizione**Esecuzione:**

Mole a tazza e bombate con rivestimento diamantato. A grana fine per un'ottima qualità superficiale con buona capacità di asportazione. **Specifiche tecniche: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Uso:

Universali per la rettifica di utensili su tutte le comuni rettificatrici. Per la rettifica di **utensili in metallo duro e materiali a truciolo corto, privi di ferro.** Particolarmente adatte per rettifica a secco, ma utilizzabili anche per rettifica a umido.

Descrizione tecnica

Grana	D64
Sigla materiale abrasivo	D
Specifica	D64C50B DIAGO W-Carbide
Materiale abrasivo	diamantato
Lavorazione	Rettifica di utensili

Forma	12V9
Ø Disco D	75 mm
Larghezza disco T	20 mm
Attributo del nome del prodotto	75×20×20
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale	2 mm
Altezza rivestimento abrasivo X	6 mm
Tipo di prodotto	Mole abrasive a tazza

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Metallo duro (HM)	idoneo		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		