

**Chiave a forchetta / Bussola snodata, Apertura: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	621500 10
GTIN	4045197480224
Classe articolo	62C

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate, apertura uguale su entrambi i lati a grande precisione dimensionale. Chiave a bussola orientabile a circa 180°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Descrizione tecnica**

Altezza bocca	6,6 mm
Apertura bocca	20,7 mm
Lunghezza chiave	178 mm
Apertura	10 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Ø Testa	14,8 mm
Testa snodata	180 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio, cromato
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

