



Diamante ravnivamole con attacco MK1, Peso diamante: 2,4kt



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	599720 2,4
GTIN	9003172494609
Classe articolo	53Y

Descrizione

Esecuzione:

Ravnivamole standard per tutte le macchine con attacco adatto. I ravnivamole sono utensili **monouso**, vale a dire che una volta consumati devono essere completamente sostituiti. (Non è possibile sostituirli nella montatura.)

Con superficie per chiave per la massima facilità di smontaggio. Ravnivamole monouso **multigrana** con più diamanti singoli.

Uso:

Per ravnivare e riaffilare in modo accurato le mole riproducendo un determinato stato dell'utensile (rotazione coassiale e oscillazione assiale, profilo mola, struttura superficiale, capacità di abrasione). Per la produzione di componenti singoli e in piccola serie accertarsi che vi sia una lubrorefrigerazione sufficiente. Rapporti di serraggio corti (lunghezza libera < 2xD) evitano problemi di oscillazione. Per mole a profilo **diritto**, per rettifica in piano e in tondo esterna.

Descrizione tecnica

Peso diamante	2,4 kt
Tipo di ravnivatore	multigrana
Per dimensione disco abrasivo	Ø max. 500 mm
Lunghezza complessiva L	57 mm
Ø Testa D ₂	14 mm
Sigla materiale abrasivo	D
Tipo di prodotto	Ravnivamole manuale

