

**Chiave a settore snodata con nasello, Ø Massimo / Ø Perno guida: 230/10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	628100 230/10
GTIN	4020772053109
Classe articolo	63Q

Descrizione**Esecuzione:**

Chiave a settore snodata con nasello tondo.
Acciaio speciale, profilato, temprato, brunito.

Uso:

Per dadi cilindrici a fori radiali DIN 1816.

Descrizione tecnica

Per Ø esterno dado	165 - 230 mm
Lunghezza complessiva	460 mm
Ø Massimo	230 mm
Ø Perno guida	10 mm
Modello	775D
Denominazione originale prodotto	776C
Tipo di prodotto	Chiave a settore