



Diamante ravnivamole con attacco MK1, Peso diamante: 1,5kt



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	599720 1,5
GTIN	9003178055569
Classe articolo	53Y

Descrizione

Esecuzione:

Ravnivamole standard per tutte le macchine con attacco adatto. I ravnivamole sono utensili **monouso**, vale a dire che una volta consumati devono essere completamente sostituiti. (Non è possibile sostituirli nella montatura.)

Con superficie per chiave per la massima facilità di smontaggio. Diamante ravnivamole monouso **a grana singola**.

Uso:

Per ravnivare e riaffilare in modo accurato le mole riproducendo un determinato stato dell'utensile (rotazione coassiale e oscillazione assiale, profilo mola, struttura superficiale, capacità di abrasione). Per la produzione di componenti singoli e in piccola serie accertarsi che vi sia una lubrorefrigerazione sufficiente. Rapporti di serraggio corti (lunghezza libera < 2xD) evitano problemi di oscillazione. Per mole a profilo diritto, **leggermente concave e convesse**, per la rettifica in tondo esterna, in piano, **tonda interna e senza punte**. Fare attenzione alla posizione di montaggio (inclinazione da 3° a 15° per il centro della mola per entrambe le direzioni degli assi). Per avere un'usura uniforme, ruotare di 90° il ravnivamole a intervalli regolari.

Descrizione tecnica

Peso diamante	1,5 kt
Tipo di ravnivatore	a grana singola
Lunghezza complessiva L	49 mm
Per dimensione disco abrasivo	Ø400×100 – Ø800×50 mm
Ø Testa D ₂	12,4 mm

Sigla materiale abrasivo	D
Tipo di prodotto	Ravvivamole manuale