

**Chiave a settore snodata con nasello, Ø Massimo / Ø Perno guida: 22/2,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	628100 22/2,5
GTIN	4020772053055
Classe articolo	63Q

Descrizione**Esecuzione:**

Chiave a settore snodata con nasello tondo.
Acciaio speciale, profilato, temprato, brunito.

Uso:

Per dadi cilindrici a fori radiali DIN 1816.

Descrizione tecnica

Ø Perno guida	2,5 mm
Ø Massimo	22 mm
Per Ø esterno dado	16 - 22 mm
Lunghezza complessiva	135 mm
Modello	775D
Denominazione originale prodotto	776C
Tipo di prodotto	Chiave a settore