



Set di punte universali in metallo duro, Ø Punta: 4-10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	787050 4-10
GTIN	9002741011346
Classe articolo	76G

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in metallo duro rettificato al diamante su tutti i lati con **taglienti ultra affilati e superduri**. Profilo a gradino quadruplo per trasporto rapido della polvere di foratura.

Uso:

Foratura a rotazione precisa in piastrelle, muratura e calcestruzzo, metallo, legno e plastica.

Contenuto:

cad. 1 punta: Dim. (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Nota:

Attenzione – ammesso solo l'impiego a rotazione (senza percussione)!

Descrizione tecnica

Numero di punte	5
Ø Punta	4 - 10 mm
Numero taglienti Z	2
Materiale da taglio	HM

Impiego con/senza percussione	nessuna foratura a percussione
Codolo	Codolo cilindrico
Tipo di prodotto	Punte universali

Accessori

Punte universali in metallo duro Ø Punta 10 mm	787040 10
Punte universali in metallo duro Ø Punta 5 mm	787040 5
Punte universali in metallo duro Ø Punta 6 mm	787040 6
Punte universali in metallo duro Ø Punta 4 mm	787040 4
Punte universali in metallo duro Ø Punta 8 mm	787040 8