



Set di punte universali in metallo duro esecuzione lunga, Ø Punta: 6-12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	787055 6-12
GTIN	9002741072880
Classe articolo	76G

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in metallo duro rettificato al diamante su tutti i lati con **taglienti ultra affilati e superduri**. Profilo a gradino quadruplo per trasporto rapido della polvere di foratura. Lunghezza complessiva 400 mm, lunghezza elica 300 mm.

Uso:

Foratura a rotazione precisa in piastrelle, muratura e calcestruzzo, metallo, legno e plastica.

Contenuto:

cad. 1 punta: Dim. (Ø) 6; 8; 10; 12 mm

Nota:

Attenzione – ammesso solo l'impiego a rotazione (senza percussione)!

Descrizione tecnica

Numero di punte	4
Ø Punta	6 - 12 mm
Numero taglienti Z	2
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	nessuna foratura a percussione
Codolo	Codolo cilindrico
Tipo di prodotto	Punte universali

Accessori

Punte universali in metallo duroesecuzione lunga Ø Punta 8 mm	787045 8
Punte universali in metallo duroesecuzione lunga Ø Punta 10 mm	787045 10
Punte universali in metallo duroesecuzione lunga Ø Punta 12 mm	787045 12
Punte universali in metallo duroesecuzione lunga Ø Punta 6 mm	787045 6