



Set di punte universali in metallo duro, Numero di punte: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	787010 7
GTIN	4002395369942
Classe articolo	76G

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in metallo duro **con taglienti affilati e angolo di taglio universale. Grazie all'affilatura della punta**, foratura molto precisa anche su superfici dure. Codolo in acciaio speciale bonificato.

Uso:

Per la foratura di diversi materiali, anche in un'unica operazione:

- **laterizi, calcestruzzo poroso, materiali da costruzione leggeri, plastica.**
- **Piastrelle, ceramica, marmo, vetro.**
- **Tondini per armare in calcestruzzo.**

Contenuto:

punta n. art. 787000: cad. 1 pz.

Dim. (Ø) 3; 4; 5; 6; 6; 8; 10

Nota:

- **Attenzione: ammesso solo l'impiego a rotazione (senza percussione)!**
- **Foratura più veloce e più fori, rispetto alla foratura a percussione.**

Codolo: Codolo cilindrico

Descrizione tecnica

Ø punta	3 - 10 mm
Numero di punte	7
Numero taglienti Z	2
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	nessuna foratura a percussione
Codolo	Codolo cilindrico
Tipo di prodotto	Punte universali

Accessori

Punta universale in metallo duro Ø Punta 4 mm	787000 4
Punta universale in metallo duro Ø Punta 8 mm	787000 8
Punta universale in metallo duro Ø Punta 3 mm	787000 3
Punta universale in metallo duro Ø Punta 6 mm	787000 6
Punta universale in metallo duro Ø Punta 10 mm	787000 10
Punta universale in metallo duro Ø Punta 5 mm	787000 5