

Pinza per anelli elastici di spallamento, Lunghezza complessiva: 200mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	719955 200
GTIN	4003773031208
Classe articolo	73F

Descrizione**Esecuzione:**

Punte specificamente forgiate per il montaggio di anelli elastici di spallamento senza fori di presa. Con apertura a molla.

Pinze in esecuzione brunita, manici rivestiti in plastica. Becchi piegati a 30°

Uso:

Per anelli elastici e anelli di sicurezza senza fori di presa.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Apertura minima fessura	2,2 mm
Lunghezza complessiva	200 mm
Per Ø alberi	ab 12 mm
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anelli elastici e anelli di sicurezza senza fori di presa
Forma delle ganasce	piegate a 30°
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	brunita
Articolazione con molla di apertura incorporata	sì
Punte intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Pinza per anelli di sicurezza