



Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata, manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 180mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	723100 180
GTIN	4003773022978
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Testa robusta con taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC). Articolazione sovrapposta. Elevate prestazioni di taglio grazie al rapporto di trasmissione ottimale. Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Uso:

Per tutti i fili (durata elevata anche in caso di filo duro). Resistente alle massime sollecitazioni.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	2,2 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	2,7 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	3,8 mm
Lunghezza complessiva	180 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente