

**Tronchese laterale, esecuzione lucida, Lunghezza complessiva: 140mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	723150 140
GTIN	4003773039747
Classe articolo	73F

Descrizione**Esecuzione:**

Testa robusta con taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC). Articolazione sovrapposta. Elevate prestazioni di taglio grazie al rapporto di trasmissione ottimale. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Uso:

Per tutti i fili (durata elevata anche in caso di filo duro). Resistente alle massime sollecitazioni.

Norma:**DIN ISO 5749****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo duro fino a Ø	2 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	3,1 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	1,5 mm
Lunghezza complessiva	140 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	rivestiti in plastica
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	bonderizzata nera, testa lucidata
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente