



Tronchese a tagliente laterale, cromato con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	724200 125
GTIN	4003773005315
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Con testa sottile e taglienti temprati a induzione. Durezza taglienti circa 63 HRC. Articolazione passante, movimento senza gioco.

Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	0,6 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	1 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	2,5 mm
Con molla attivabile	no
Con molla	no
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente

Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC)
Materiale	In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Pinza tagliente