

**Tronchese a tagliente frontale lucidato, Lunghezza complessiva: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	721100 160
GTIN	4003773040620
Classe articolo	73F

Descrizione**Esecuzione:**

Testa robusta con articolazione corta. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC). Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica. Elevata capacità di taglio grazie ai rapporti di trasmissione ottimali.

Norma:

DIN ISO 5748

Materiale:

Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio, forgiato, temprato in bagno d'olio a più livelli.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	4,5 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	2,5 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5748
Impugnatura	rivestiti in plastica
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	bonderizzata nera

Testata	lucidato
Tipo di prodotto	Pinza tagliente