



## Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform, Numero di giraviti: 5



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	660110 5
GTIN	4013288102256
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Giravite versatile e robusto con lama conica (punta) ed esagono di manovra.

**L'impugnatura Kraftform** in plastica resistente agli urti, **con zone morbide integrate** facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.

**Lame** in acciaio speciale altamente legato; **taglienti diamantati**. Lama profilata esagonale a partire da Dim. 5,5 con esagono di manovra, superficie cromata nicromatt.

#### Vantaggi:

- **Massima resistenza all'usura e forze centrifughe minime grazie al rivestimento diamantato.**
- **Possibilità di lavorare in modo rapido ed ergonomico grazie all'impugnatura Kraftform.**
- **Elevata trasmissione del momento torcente grazie alle zone morbide integrate.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura sul cappuccio.**

#### Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

#### Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 660100: Dim. 3,5; 4; 5,5; 7; 9

### Descrizione tecnica

Numero di giraviti	5
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite

## Accessori

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 7 mm	660100 7
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 3,5 mm	660100 3,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 10 mm	660100 10
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 9 mm	660100 9
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 4 mm	660100 4
Portaviti Modello 1	666425 1
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 5,5 mm	660100 5,5