



## Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform e cappuccio a percussione, Larghezza delle punte b: 14mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	660300 14
GTIN	4013288018076
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Impugnatura Kraftform** in plastica resistente agli urti **con zone morbide integrate** e **cappuccio a percussione** (Dim. 12 e 14 senza zone morbide, Dim. 3,5 senza cappuccio a percussione e lama passante).

**Lama esagonale** in acciaio speciale tenace, di **tipo passante**. Da Dim. 4,5 con esagono di manovra, superficie cromata nicromatt.

### Descrizione tecnica

Spessore delle punte a	2,5 mm
Esagono di manovra	16 mm
Lunghezza complessiva	367 mm
Larghezza delle punte b	14 mm
Lunghezza lama	250 mm
Denominazione originale prodotto	932A
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite