

**Garant****Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 140mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	724840 140
GTIN	4045197417015
Classe articolo	71B

## Descrizione

**Esecuzione:**

Forma sottile con taglianti temprati a induzione (circa 62 HRC).

Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in **Haptoprene®**.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

## Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo duro fino a Ø	1,8 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	2,8 mm
Lunghezza complessiva	140 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene®
Processo di produzione	Taglianti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente