



Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform, Numero di giraviti: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	660110 6
GTIN	4013288102263
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Giravite versatile e robusto con lama conica (punta) ed esagono di manovra.

L'impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, **con zone morbide integrate** facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.

Lame in acciaio speciale altamente legato; **taglienti diamantati**. Lama profilata esagonale a partire da Dim. 5,5 con esagono di manovra, superficie cromata nicromatt.

Vantaggi:

- **Massima resistenza all'usura e forze centrifughe minime grazie al rivestimento diamantato.**
- **Possibilità di lavorare in modo rapido ed ergonomico grazie all'impugnatura Kraftform.**
- **Elevata trasmissione del momento torcente grazie alle zone morbide integrate.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura sul cappuccio.**

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 660100: Dim. 3,5; 4; 5,5; 7; 9; 10

Descrizione tecnica

Numero di giraviti	6
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio

Tipo di prodotto

Giravite

Accessori

Portaviti Modello 1

666425 1

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform
Larghezza delle punte b 5,5 mm

660100 5,5

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform
Larghezza delle punte b 3,5 mm

660100 3,5

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform
Larghezza delle punte b 10 mm

660100 10

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform
Larghezza delle punte b 7 mm

660100 7

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform
Larghezza delle punte b 4 mm

660100 4

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform
Larghezza delle punte b 9 mm

660100 9