



## Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform e cappuccio a percussione, Numero di giraviti: 5



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	660310 5
GTIN	4013288101761
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Impugnatura Kraftform** in plastica resistente agli urti **con zone morbide integrate** e **cappuccio a percussione** (Dim. 12 e 14 senza zone morbide, Dim. 3,5 senza cappuccio a percussione e lama passante).

**Lama esagonale** in acciaio speciale tenace, di **tipo passante**. Da Dim. 4,5 con esagono di manovra, superficie cromata nicromatt.

#### Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 660300: Dim. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9

### Descrizione tecnica

Numero di giraviti	5
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite

### Accessori

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 9 mm	660300 9
---	----------

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 4,5 mm	660300 4,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 10 mm	660300 10
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 5,5 mm	660300 5,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 12 mm	660300 12
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 3,5 mm	660300 3,5
Portaviti Modello 1	666425 1
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 7 mm	660300 7
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 14 mm	660300 14