



Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform e cappuccio a percussione, Larghezza delle punte b: 4,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	660300 4,5
GTIN	4013288018014
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti **con zone morbide integrate** e **cappuccio a percussione** (Dim. 12 e 14 senza zone morbide, Dim. 3,5 senza cappuccio a percussione e lama passante).

Lama esagonale in acciaio speciale tenace, di **tipo passante**. Da Dim. 4,5 con esagono di manovra, superficie cromata nicromatt.

Descrizione tecnica

Lunghezza lama	90 mm
Esagono di manovra	8 mm
Lunghezza complessiva	188 mm
Spessore delle punte a	0,8 mm
Larghezza delle punte b	4,5 mm
Denominazione originale prodotto	932A
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite