



Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Larghezza delle punte b: 8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	660030 8
GTIN	4045197923127
Classe articolo	61F

Descrizione

Esecuzione:

Giraviti versatili e robusti con lama conica.

Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza.

Superficie nichelata e cromata, punta brunita e pianparallela, ribassata rispetto al tagliente.

Impugnatura robusta con superficie in **Haptoprene** ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. **A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.**

- Taglienti pianparalleli ribassati, perfettamente conformi agli intagli delle viti normalizzate.
- Cappuccio arrotondato, liscio e sbavato per evitare attrito sul palmo della mano.
- La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergenica permette di lavorare a lungo senza fatica con coppie elevate.
- Protezione antirotolamento.
- Contrassegno con simbolo e misura.

A partire da Dim. 8 con esagono di manovra.

Vantaggi:

- Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.
- Nessun effetto Cam-out.
- Taglienti perfettamente adatti per intagli delle viti normalizzati e non.
- Impugnatura arrotondata, liscia e sbavata per evitare attrito sul palmo della mano.
- La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergenica permette di lavorare a lungo senza affaticarsi anche in caso di coppie elevate.
- Protezione antirotolamento.
- Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura.

Scheda tecnica

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

Descrizione tecnica

Larghezza delle punte b	8 mm
Lunghezza complessiva	270 mm
Esagono di manovra	10 mm
Codice lama	5
Lunghezza lama	160 mm
Spessore delle punte a	1,2 mm
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite