



## Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura in legno, Numero di giraviti: 7



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	660810 7
GTIN	4045197373007
Classe articolo	62F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Impugnatura in legno di faggio sigillato, con cappuccio di pelle. Lama in acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata. **A partire da Dimensione 5,5 lama passante con esagono di manovra.** Superficie nichelata lucida.

#### Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 660800: Dim. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12

### Descrizione tecnica

Numero di giraviti	7
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite

### Accessori

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura in legno Larghezza delle punte b 14 mm	660800 14
	660800 7

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura in legno  
Larghezza delle punte b 7 mm

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura in legno  
Larghezza delle punte b 4,5 mm

660800 4,5

Portaviti Modello 1

666425 1

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura in legno  
Larghezza delle punte b 10 mm

660800 10

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura in legno  
Larghezza delle punte b 3,5 mm

660800 3,5

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura in legno  
Larghezza delle punte b 5,5 mm

660800 5,5

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura in legno  
Larghezza delle punte b 9 mm

660800 9

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura in legno  
Larghezza delle punte b 12 mm

660800 12