



## Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform, Larghezza delle punte b: 9mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	660100 9
GTIN	4013288102157
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Giravite versatile e robusto con lama conica (punta) ed esagono di manovra.

**L'impugnatura Kraftform** in plastica resistente agli urti, **con zone morbide integrate** facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.

**Lame** in acciaio speciale altamente legato; **taglienti diamantati**. Lama profilata esagonale a partire da Dim. 5,5 con esagono di manovra, superficie cromata nicromatt.

#### Vantaggi:

- **Massima resistenza all'usura e forze centrifughe minime grazie al rivestimento diamantato.**
- **Possibilità di lavorare in modo rapido ed ergonomico grazie all'impugnatura Kraftform.**
- **Elevata trasmissione del momento torcente grazie alle zone morbide integrate.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura sul cappuccio.**

#### Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

### Descrizione tecnica

Spessore delle punte a	1,6 mm
Lunghezza lama	150 mm
Lunghezza complessiva	262 mm
Larghezza delle punte b	9 mm
Esagono di manovra	13 mm

Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite