



Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	724860 125
GTIN	4003773039501
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).
Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	3 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	1,5 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato

Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente