



## Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 180mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	724860 180
GTIN	4003773043706
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).

Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

### Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo duro fino a Ø	2,5 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	4 mm
Lunghezza complessiva	180 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no

Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente