

**Tronchese a tagliente laterale lucidato, Lunghezza complessiva: 110mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	724900 110
GTIN	4003773014324
Classe articolo	73F

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).  
Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

**Descrizione tecnica**

Capacità di taglio filo duro fino a Ø	1,2 mm
Lunghezza complessiva	110 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	rivestiti in plastica
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	bonderizzata nera, testa lucidata
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no

Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente