

Garant**Tronchese a tagliente laterale per meccanica di precisione, forma normale, SFW, Lunghezza complessiva: 110mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 725390 110 |
| GTIN | 4045197166364 |
| Classe articolo | 71B |

Descrizione

Esecuzione:

Testa sottile, taglienti temprati a induzione e rettificati; tagliente con sfaccettatura fine. Fianco con manici con rivestimento in plastica e molla di apertura.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Lunghezza complessiva | 110 mm |
| Capacità di taglio filo dolce fino a Ø | 0,3 - 1,2 mm |
| Capacità di taglio filo semiduro fino a Ø | 0,3 - 0,8 mm |
| Sfaccettatura | testimone molto fine |
| Impugnatura | Rivestimenti in plastica |
| Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione e rettificati |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio |
| Attributo del nome del prodotto | SFW |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Manici con molla di richiamo | sì |
| Tipo di prodotto | Pinza tagliente |

Accessori

| | |
|----------------------|--------|
| Set di molle 2 pezzi | 719270 |
|----------------------|--------|