



## Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform, Larghezza delle punte b: 6,5mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	662200 6,5
GTIN	4013288003089
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lame forgiate, le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti.

**L'impugnatura Kraftform** in plastica resistente agli urti, **con zone morbide integrate** facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.

**Lama** in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunate o Lasertip rivestite chimicamente con nichel.

#### Norma:

**DIN 5265 Form A**

#### Nota:

La massima durata dei girativi a norma è garantita se i girativi vengono utilizzati su viti con intaglio secondo normativa, e quindi con corrispondenza esatta (vedi tabella).

### Descrizione tecnica

Lunghezza lama	150 mm
Larghezza delle punte b	6,5 mm
Spessore delle punte a	1,2 mm
Lunghezza complessiva	255 mm
Punta della lama	Lasertip
Denominazione originale prodotto	334
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite

