

**Tronchesea tagliante laterale lucidato, Lunghezza complessiva: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	725250 160
GTIN	4045197166326
Classe articolo	72B

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).  
Pinza in esecuzione lucida, manici rivestiti in plastica.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

**Descrizione tecnica**

Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	2,8 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	2 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	rivestiti in plastica
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	lucido
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no

Tipo di prodotto

Pinza tagliente