

Garant**Tronchese a tagliente laterale per meccanica di precisione, forma normale, SFW, Lunghezza complessiva: 130 mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	725390 130
GTIN	4045197166371
Classe articolo	71B

Descrizione

Esecuzione:

Testa sottile, taglienti temprati a induzione e rettificati; tagliente con sfaccettatura fine. Fianco con manici con rivestimento in plastica e molla di apertura.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Sfaccettatura: testimone molto fine

Capacità di taglio filo dolce fino a \varnothing : 0,4 - 1,5 mm

Capacità di taglio filo semiduro fino a \varnothing : 0,4 - 1 mm

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo semiduro fino a \varnothing	0,4 - 1 mm
Lunghezza complessiva	130 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a \varnothing	0,4 - 1,5 mm
Sfaccettatura	testimone molto fine
Impugnatura	Manici con rivestimento in plastica
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione e rettificati
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio

Attributo del nome del prodotto	SFW
Manici con molla di richiamo	sì
Tipo di prodotto	Pinza tagliente

Accessori

Set di molle 2 pezzi	719270
----------------------	--------