



Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform, Larghezza delle punte b: 8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	662200 8
GTIN	4013288192172
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Lame forgiate, le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti.

L'impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, **con zone morbide integrate** facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.

Lama in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunate o Lasertip rivestite chimicamente con nichel.

Norma:

DIN 5265 Form A

Nota:

La massima durata dei girativi a norma è garantita se i giraviti vengono utilizzati su viti con intaglio secondo normativa, e quindi con corrispondenza esatta (vedi tabella).

Descrizione tecnica

Lunghezza lama	175 mm
Spessore delle punte a	1,2 mm
Lunghezza complessiva	287 mm
Larghezza delle punte b	8 mm
Punta della lama	Lasertip
Denominazione originale prodotto	334
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 3,5 mm	662200 3,5
Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 5,5 mm	662200 5,5
Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 2,5 mm	662200 2,5
Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 10 mm	662200 10
Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 6,5 mm	662200 6,5
Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 3 mm	662200 3
Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 4 mm	662200 4