

Garant

Tronchese a tagliente laterale per meccanica di precisione, forma appuntita con punta leggermente smussata, SFW, Lunghezza complessiva: 110mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	725392 110
GTIN	4045197166388
Classe articolo	71B

Descrizione

Esecuzione:

Testa sottile, taglienti temprati a induzione e rettificati; tagliente con sfaccettatura fine. Fianco con manici con rivestimento in plastica e molla di apertura.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	110 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	0,3 - 1,2 mm
Capacità di taglio filo semiduro fino a Ø	0,3 - 0,8 mm
Sfaccettatura	SFW
Impugnatura	Rivestimenti in plastica
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione e rettificati
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Attributo del nome del prodotto	SFW

Manici con molla di richiamo	sì
Tipo di prodotto	Pinza tagliente

Accessori

Set di molle 2 pezzi	719270
----------------------	--------