

**Tronchese a tagliente laterale lucidato, Lunghezza complessiva: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	724900 160
GTIN	4003773213420
Classe articolo	73F

Descrizione**Esecuzione:**

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).
Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	4 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	rivestiti in plastica
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	bonderizzata nera, testa lucidata
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no

Tipo di prodotto

Pinza tagliente