



Tronchese a tagliente laterale per plastica, piegato a 85°, KW, Lunghezza complessiva: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	725570 160
GTIN	4003773046820
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti senza sfaccettatura per taglio raso senza sbavature. Testa in esecuzione lucidata; con rivestimento in plastica e molla.

Testa piegata a 85°.

Uso:

Per taglio raso di plastica (**non adatti per metallo**).

Norma:

DIN ISO 5743

Materiale:

Acciaio elettrico al vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Sfaccettatura	senza testimone
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Superficie	lucidato
Testata	piegato a 85°
Attributo del nome del prodotto	KW

Con molla	sì
Per materie plastiche	sì
Vite di arresto regolabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente