



Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform, Larghezza delle punte b: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	662200 10
GTIN	4013288003102
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Lame forgiate, le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti.

L'impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, **con zone morbide integrate** facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.

Lama in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunate o Lasertip rivestite chimicamente con nichel.

Norma:

DIN 5265 Form A

Nota:

La massima durata dei girativi a norma è garantita se i giraviti vengono utilizzati su viti con intaglio secondo normativa, e quindi con corrispondenza esatta (vedi tabella).

Descrizione tecnica

Lunghezza lama	200 mm
Larghezza delle punte b	10 mm
Lunghezza complessiva	312 mm
Spessore delle punte a	1,6 mm
Punta della lama	Lasertip
Denominazione originale prodotto	334
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite

