



Set di giraviti normalizzati "Stainless" per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform, Numero di giraviti: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	662510 6
GTIN	4013288116017
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Lame forgiate, le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti.

L'impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, **con zone morbide integrate** facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.

Lama Wera Lasertip in acciaio inox con tagliente conico ed **estremità microruvida** (a partire da Dim. 3,5).

Norma:

DIN 5265 Form A

Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 662500: Dim. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Nota:

La massima durata dei giraviti a norma è garantita se i giraviti vengono utilizzati su viti con intaglio secondo normativa, e quindi con corrispondenza esatta (vedi tabella).

Descrizione tecnica

Numero di giraviti	6
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Giravite normalizzato "Stainless" per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 10 mm	662500 10
Giravite normalizzato "Stainless" per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 3,5 mm	662500 3,5
Portaviti Modello 1	666425 1
Giravite normalizzato "Stainless" per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 8 mm	662500 8
Giravite normalizzato "Stainless" per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 4 mm	662500 4
Giravite normalizzato "Stainless" per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 3 mm	662500 3
Giravite normalizzato "Stainless" per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 6,5 mm	662500 6,5
Giravite normalizzato "Stainless" per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 5,5 mm	662500 5,5