



Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta "multicraft", Larghezza delle punte b: 6,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	660900 6,5
GTIN	7610733085644
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Giravite versatile e robusto con lama conica (punta) ed esagono di manovra.

Impugnatura robusta "multicraft" in plastica resistente agli urti (senza cadmio), a presa particolarmente sicura, anche con le mani sporche di olio.

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Con tagliente pianparallelo ribassato. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra. Superficie nichelata e cromata, tagliente brunito.

Vantaggi:

- **Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.**
- **Nessun effetto Cam-out.**
- **Taglienti perfettamente adatti per intagli delle viti normalizzati e non.**
- **Impugnatura arrotondata, liscia e sbavata per evitare attrito sul palmo della mano.**
- **La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergenica permette di lavorare a lungo senza fatica con coppie elevate.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura.**

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

Descrizione tecnica

Codice lama	4
Larghezza delle punte b	6,5 mm
Spessore delle punte a	1 mm

Lunghezza lama	140 mm
Lunghezza complessiva	245 mm
Serie	multicraft
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite