



Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform, Larghezza delle punte b: 3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	662200 3
GTIN	4013288175434
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Lame forgiate, le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti.

L'impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, **con zone morbide integrate** facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.

Lama in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunate o Lasertip rivestite chimicamente con nichel.

Norma:

DIN 5265 Form A

Nota:

La massima durata dei girativi a norma è garantita se i girativi vengono utilizzati su viti con intaglio secondo normativa, e quindi con corrispondenza esatta (vedi tabella).

Descrizione tecnica

Spessore delle punte a	0,5 mm
Lunghezza lama	80 mm
Lunghezza complessiva	161 mm
Larghezza delle punte b	3 mm
Punta della lama	nero
Denominazione originale prodotto	335
Profilo di manovra	Girativi a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite

