



Cesoia a cremagliera per cavi isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 580mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	730600 580
GTIN	4003773021797
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Testa con taglienti a falce e trasmissione a leva nella testa della cesoia, manici in acciaio tubolare con impugnature in plastica.

Testa lucidata, manici **isolati fino a 1000 Volt secondo le norme di sicurezza DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Uso:

Per tagliare cavi di rame e di alluminio.

Descrizione tecnica

Per conduttore singolo	150 mm ²
Per conduttore multiplo di Ø	27 mm
Lunghezza complessiva	580 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura	isolati
Azionamento	meccanico, a due mani
Materiale	Manici: tubo di acciaio
Testata	Fresa a inserti: acciaio elettrico al cromo-vanadio di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d'olio

Con molla	no
Testina intercambiabile	sì
Tipo di prodotto	Cesoia

Accessori

Taglienti di ricambio per cesoia per cavi Lunghezza complessiva 580 mm	730610 580
--	------------