



## Giravite normalizzato "Stainless" per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform, Larghezza delle punte b: 6,5mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	662500 6,5
GTIN	4013288107367
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lame forgiate, le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti.

L'impugnatura **Kraftform** in plastica resistente agli urti, **con zone morbide integrate** facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.

**Lama Wera Lasertip** in acciaio inox con tagliente conico ed **estremità microruvida** (a partire da Dim. 3,5).

#### Norma:

**DIN 5265 Form A**

#### Nota:

La massima durata dei girativi a norma è garantita se i giraviti vengono utilizzati su viti con intaglio secondo normativa, e quindi con corrispondenza esatta (vedi tabella).

### Descrizione tecnica

Spessore delle punte a	1,2 mm
Lunghezza complessiva	255 mm
Lunghezza lama	150 mm
Larghezza delle punte b	6,5 mm
Denominazione originale prodotto	3334
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Materiale	Acciaio legato, INOX

Tipo di prodotto

Giravite