

**Tronchese compatto CoBolt®, Lunghezza complessiva: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	731750 200
GTIN	4003773033165
Classe articolo	73F

Descrizione**Esecuzione:**

Elevato rendimento di taglio grazie alla speciale trasmissione a leva con sforzo relativamente basso. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC).

Tronchese bonderizzato nero, manici rivestiti in plastica.

Uso:

Per fili con resistenza alla trazione fino a 2000 N/mm².

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	200 mm
Per filo armonico fino a Ø	3,6 mm
Per filo di acciaio semiduro fino a Ø	5,2 mm
Per filo di acciaio dolce fino a Ø	6 mm
Denominazione originale prodotto	CoBolt®
Tagliente	temprate
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio elettrico al cromo-vanadio
Superficie	bonderizzati neri
Con molla	no

Tipo di prodotto

Pinza tagliente